

## Aspiratore piatto (tondo)


SGA 13 PU-55 N029

N. articolo:10.01.01.00571

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00571>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per l'automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per parecchi rami > SGA 13  
PU-55 N029

### Aspiratore piatto (tondo)




Dimensione: 13

Materiale aspiratore: Poliuretano PU

Durezza del materiale: 55 °Sh

### Dati di costruzione



Attribute	Valore
d	8,8 mm
d1	11,9 mm
Dk	14,8 mm
Dmax(S)	13,5 mm
Ds	12 mm
H	11,5 mm
H2	1,8 mm
H3	3,6 mm
Z (Corsa)	2 mm

### Dati tecnici

## Aspiratore piatto (tondo)


### SGA 13 PU-55 N029

N. articolo:10.01.01.00571

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00571>

Attribute	Valore
Dimensione	13
Materiale aspiratore	Poliuretano PU
Potenza aspir.	4,7 N
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Volume	0,441 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	12,5 mm
Numero pieghe	0
Peso	1,3 g
Famiglia de prodotti	SGA

## Accessori



### SA-NIP N029 G1/8-AG DN350

N. articolo10.01.01.00816

Nipplo di collegamento ventosa

Nipplo: N 029

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza totale: 17 mm

Lunghezza adatta: 5 mm

Diametro nom.: 3,50 mm

Materiale: Alluminio

Apert. chiave SW2: 4 mm



### SA-NIP N029 G1/8-IG DN350

N. articolo10.01.01.00815

Nipplo di collegamento ventosa

Nipplo: N 029

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza totale: 17 mm

Lunghezza adatta: 13 mm

Diametro nom.: 3,50 mm

Materiale: Alluminio

Apert. chiave SW2: 4 mm

## Aspiratore piatto (tondo)

SGA 13 PU-55 N029

N. articolo:10.01.01.00571

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00571>

---

