

Ventosa a soffiutto (tondo)

FGA 50 VU1-72 N011 ON

N. articolo:10.01.06.00302

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00302>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per l'automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffiutto (tonda) > FGA 50 VU1-72 N011 ON

Aspiratore a soffiutto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane



Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1


Durezza del materiale: 72 °Sh

Numero pieghe: 1.5

Attrezzatura supplementare:

Scanalatura oliata

Dati di costruzione



Attribute	Valore
d	8 mm
d1	13,6 mm
d2	33,5 mm
D1	50 mm
Dk	17,5 mm
Dmax(S)	53 mm
Ds	47 mm
H	32,5 mm
H2	8 mm
H3	17,8 mm
Z (Corsa)	14,5 mm

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 50 VU1-72 N011 ON


N. articolo:10.01.06.00302

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00302>

Dati tecnici

Attribute	Valore
Numero pieghe	1,5
Potenza aspir.	53 N
Forza rottura	88 N
Volume	24,151 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	50 mm
Dimensione	50
Materiale aspiratore	Vulkollan VU1
Peso	18,1 g
Famiglia de prodotti	FGA

Accessori



SA-NIP N011 G1/4-AG DN350

N. articolo10.01.01.10663

Nipplo di collegamento ventosa

Nipplo: N 011

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza totale: 24.5 mm

Lunghezza adatta: 5 mm

Diametro nom.: 3,50 mm

Materiale: Alluminio


Apert. chiave SW2: 5 mm

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 50 VU1-72 N011 ON

N. articolo:10.01.06.00302

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00302>



SA-NIP N011 G1/4-IG DN350

N. articolo10.01.01.00412

Nipplo di collegamento ventosa

Nipplo: N 011

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza totale: 24.5 mm

Lunghezza adatta: 15 mm

Diametro nom.: 3,50 mm

Materiale: Alluminio

Apert. chiave SW2: 5 mm