

Ventosa a soffierto (tondo)

FG 42 HT1-60 N018

N. articolo:10.01.06.00885

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00885>


Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per l'automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffierto (tonda) > FG 42 HT1-60 N018

Aspiratore a soffierto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 42
 Materiale aspiratore:
 Mat. alta temp. HT1
 Durezza del materiale: 60 °Sh
 Numero pieghe: 2.5
 Proprietà materiale:
 Non lascia impronte

Dati di costruzione



Attribute	Valore
d	8 mm
d1	15 mm
d2	17,8 mm
D1	43,5 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	45 mm
Ds	42,6 mm
H	46 mm
H2	13 mm
H3	17 mm
Z (Corsa)	20 mm

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 42 HT1-60 N018

N. articolo:10.01.06.00885

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00885>

Dati tecnici

Attribute	Valore
Potenza aspir.	14,93 N
Forza rottura	44 N
Volume	19,786 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	75 mm
Dimensione	42
Famiglia raccordo	N 018
Numero pieghe	2,5
Materiale aspiratore	Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Peso	18,4 g
Famiglia de prodotti	FG

Accessori



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

N. articolo10.01.06.01065

Nipplo di collegamento ventosa

Nipplo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza totale: 28.8 mm

Lunghezza adatta: 4 mm

Diametro nom.: 4,40 mm

Materiale: Alluminio

Apert. chiave SW2: 5 mm

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 42 HT1-60 N018

N. articolo:10.01.06.00885

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00885>



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

N. articolo10.01.06.01066

Nipplo di collegamento ventosa

Nipplo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza totale: 28.8 mm

Lunghezza adatta: 15 mm

Diametro nom.: 4,40 mm

Materiale: Alluminio

Apert. chiave SW2: 5 mm