

Ventosa a soffiutto (rettang.)


FGB-R 80x50 SI-50

N. articolo:10.01.06.01114

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01114>


Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per l'automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > FGB-R 80x50 SI-50

Aspiratore a soffiutto (rettang.)



Dimensioni (IxI): 80 x 50 mm
 Materiale aspiratore: Silicone SI
 Durezza del materiale: 50 °Sh
 Numero pieghe: 3.5

Dati di costruzione



Attribute	Valore
b2	29 mm
B1	50 mm
B3	38 mm
Bmax(S)	54 mm
Bs	44 mm
H	33 mm
l2	59 mm
L1	80 mm
L3	68 mm
Lmax(S)	84 mm
Ls	74 mm
Z (Corsa)	12,5 mm

Ventosa a soffiello (rettang.)

FGB-R 80x50 SI-50

N. articolo:10.01.06.01114

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01114>



Dati tecnici

Attribute	Valore
Potenza aspir.	92 N
Volume	80 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	21 mm
Dimensioni (LxB)	80 x 50
Numero pieghe	3,5
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	50 Shore A
Peso	23,9 g
Famiglia de prodotti	FGB-R