

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 4 SI-AS-55 N017

N. articolo:10.01.06.03277

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03277>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per l'automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > FG 4 SI-AS-55 N017

Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 4

Materiale aspiratore:

Silicone SI-antistatisch

Durezza del materiale: 55 °Sh

Numero pieghe: 2.5

Dati di costruzione



Attribute	Valore
d	3,5 mm
d2	2,4 mm
D1	5,1 mm
Dk	7 mm
Dmax(S)	5,5 mm
Ds	3,8 mm
H	14 mm
H2	3,9 mm
H3	7 mm
Z (Corsa)	1,5 mm

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 4 SI-AS-55 N017

N. articolo:10.01.06.03277

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03277>



Dati tecnici

Attribute	Valore
Potenza aspir.	0,27 N
Forza rottura	0,6 N
Volume	0,124 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	4 mm
Dimensione	4
Famiglia raccordo	N 017
Numero pieghe	2,5
Materiale aspiratore	Silicone SI-antistatisch
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	0,4 g
Famiglia de prodotti	FG