

Quad-Base

ISQB-G 212x212x20 SC

N. articolo:10.01.15.00646

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00646>



Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Flessibilità dei centri di lavoro CNC > Sistema di bloccaggio Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISQB-G 212x212x20 SC

Quad-Base con 2 attacchi per tubi flessibili per tavole lisce



Superficie di base: 212 x 212 mm mm

Altezza H: 20 mm

con: Foro per cups speciali

per: Tubo D = 8 d = 6

Dati di costruzione



Attribute	Valore
-----------	--------

B	212 mm
---	--------

H	20 mm
---	-------

L	212 mm
---	--------

Dati tecnici

Attribute	Valore
-----------	--------

Peso	1,375 kg
------	----------