

Ventosa a campana (ovale)

SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

N. articolo:10.01.24.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00003>


Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiere > SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

High-Speed ventosa a soffietto



Dimensioni (IxI): 100 x 40 mm
 Materiale aspiratore: Elastodur
 Durezza del materiale: 85 °Sh

Dati di costruzione



Attribute	Valore
Bk	32,3 mm
Bmax(S)	51 mm
Bs	41,6 mm
d	15,2 mm
H	29,3 mm
H2	3,4 mm
Lk	89,9 mm
Ls	101,8 mm
Z (Corsa)	7,3 mm

Dati tecnici

Ventosa a campana (ovale)

SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

N. articolo:10.01.24.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00003>



Attribute	Valore
Forza laterale	135 N
Forza laterale (superf. oliate)	156 N
Volume	24 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	32,5 mm
Diametro interno del tubo (consi.) d	6 mm
Famiglia raccordo	SC 055-AR
Dimensioni (LxB)	100 x 40
Materiale aspiratore	Elastodur
Durezza del materiale [Shore A]	85.0 Shore A
Peso	21,9 g
Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	SAOXM