

## Resistenza di flusso

### SW 60 G1/4-AG

N. articolo:10.05.04.00012

<https://www.schmalz.com/10.05.04.00012>


Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per l'automazione > Componenti per il vuoto > Sistemi di valvole > Valvole di esclusione e resistenze di flusso > Resistenze di flusso SW > SW 60 G1/4-AG

## Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica



Diametro nom.: 0,60 mm  
Lunghezza L: 6 mm  
Filettatura G1: G1/4"-AG  
Materiale: Alluminio anodizzato

## Dati di costruzione



Attribute	Valore
G1	G1/4"-AG
dn	0,6 mm
L	6 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm

## Dati tecnici

Attribute	Valore
Pot. aspirante richiesta per $p_u = -0,3$ bar	0,18 m <sup>3</sup> /h
Pot. aspirante richiesta per $p_u = -0,3$ bar	3 l/min
Pot. aspirante richiesta per $p_u = -0,6$ bar	0,19 m <sup>3</sup> /h

## Resistenza di flusso

SW 60 G1/4-AG

N. articolo:10.05.04.00012

<https://www.schmalz.com/10.05.04.00012>



Attribute	Valore
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar	3,1 l/min
Peso	9,4 g