

## Ventosa piatta (tonda)

PFYN 80 NBR-55 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.00093

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00093>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > Ventose piatte PFYN > PFYN 80 NBR-55 G1/4-IG

### Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide



Dimensione: 80


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-IG

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	5,50 mm
Dmax(S)	86 mm
Ds	80 mm
G1	G1/4"-IG
H	41,50 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	6 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	260 N
Volume	25 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	150 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	80
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa piatta (tonda)

PFYN 80 NBR-55 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.00093

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00093>

Peso	65,20 g
Famiglia de prodotti	PFYN
Numero pieghe	0

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### SU 80

Numero articolo.:10.01.01.12839

Dimensione: 80

Campo di tenuta: 80,0 ... 100,0 mm

Termostabilità: 80 °C

### Pezzi di ricambio



#### SA-NIP N009 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.10096

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 33 mm

Materiale: Alluminio

## Ventosa piatta (tonda)

PFYN 80 NBR-55 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.00093

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00093>



**PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG**

Numero articolo.:10.01.01.00019

Dimensione: 80

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A