

Aspiratore piatto (tondo)

SHF 50 NK-45 N041

Numero articolo.:10.01.01.11687

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11687>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > SHF 50 NK-45 N041

Aspiratore piatto (tondo) per- movimentazione di legno con massima dinamica




Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	7,50 mm
d1	17 mm
d2	30 mm
Dk	17 mm
Dmax(S)	55 mm
Ds	52 mm
H	22,20 mm
H2	12,80 mm
H3	14,30 mm
Z (Corsa)	3 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	50
Famiglia raccordo	N 041
Numero pieghe	0
Forza laterale	95 N
Potenza aspir.	90 N
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Volume	8,05 cm ³

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

SHF 50 NK-45 N041

Numero articolo.:10.01.01.11687

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11687>

Raggio volta (min) (convesso)	41 mm
Peso	15 g
Famiglia de prodotti	SHF

Accessori




SA-NIP N041 G1/4-AG DN440

Numero articolo.:10.01.01.11772

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza di montaggio: 4 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

Numero articolo.:10.01.01.11822

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Materiale: Alluminio



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

Numero articolo.:10.07.01.00211

Diametro esterno D: 15 mm

Lunghezza L: 0,8 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aspiratore piatto (tondo)

SHF 50 NK-45 N041

Numero articolo.:10.01.01.11687

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11687>



TVN G1/4-AG 8.4 N041

Numero articolo.:10.05.10.00058

Filettatura G1: G1/4"-AG

Corsa sospens. Z: 8,4 mm

Nipplo: N 041