

Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 18 NK-45 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.00436

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00436>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe) > FSG 18 NK-45 M5-AG

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 18

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A


Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M5-AG

Numero pieghe: 2,5

Allacciamento: M5-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	8 mm
dn	2,50 mm
Dmax(S)	19 mm
Ds	17,20 mm
G1	M5-AG
H	27,60 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
Z (Corsa)	9 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45 Shore A
Dimensione	18
Numero pieghe	2,50
Allacciamento	M5-AG
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Volume	1,35 cm ³

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 18 NK-45 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.00436

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00436>

Potenza aspir.	3,02 N
Forza rottura	8,50 N
Diametro interno del tubo (rac.) d	2 mm
Peso	2,90 g
Famiglia de prodotti	FSG

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SPI 17 PEEK

Numero articolo.:10.01.06.03283

Dimensione: 17

Materiale: Polietereeterchetone

Pezzi di ricambio



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Numero articolo.:10.01.06.00123

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm

Materiale: Alluminio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 18 NK-45 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.00436

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00436>



FG 18 NK-45 N016

Numero articolo.:10.01.06.00454

Dimensione: 18

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Numero pieghe: 2,5