

Ventosa a soffiutto (tondo)

FG 14 NK-45 N016

Numero articolo.:10.01.06.00453

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00453>

Aspiratore a soffiutto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari




Dimensione: 14

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	4,50 mm
d2	5,40 mm
D1	13,90 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
H	22,80 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Corsa)	9 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	1,37 N
Forza rottura	5,70 N
Volume	1,06 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	15 mm
Dimensione	14
Famiglia raccordo	N 016
Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 14 NK-45 N016

Numero articolo.:10.01.06.00453

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00453>

Durezza del materiale [Shore A]	45 Shore A
Peso	1,50 g
Famiglia de prodotti	FG

Accessori



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Numero articolo.:10.01.06.05735

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.06.05731

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 18,5 mm

Lunghezza di montaggio: 12 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 14 NK-45 N016

Numero articolo.:10.01.06.00453

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00453>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Numero articolo.:10.01.06.00123

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm

Materiale: Alluminio