

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 63 NK-45 N018

Numero articolo.:10.01.06.00690

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00690>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > FGA 63 NK-45 N018

Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane




Dimensione: 63

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	8 mm
d1	14,50 mm
d2	44,50 mm
D1	67 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	68 mm
Ds	60 mm
H	34 mm
H2	13 mm
H3	18,80 mm
Z (Corsa)	15 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	1,50
Potenza aspir.	85 N
Dimensione	63
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Peso	20,30 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 63 NK-45 N018

Numero articolo.:10.01.06.00690

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00690>

Raggio volta (min) (convesso)

75 mm

Famiglia de prodotti

FGA

Accessori



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01065

Famiglia raccordo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 28,8 mm

Lunghezza di montaggio: 4 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01066

Famiglia raccordo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 28,8 mm

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Materiale: Alluminio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de