

Ventosa a soffietto HT1 (tonda)

SAB 30 HT1-60 G3/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03049

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03049>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per movimentazione vetro > Ventose a soffietto SAB HT1 (1,5 pieghe) > SAB 30 HT1-60 G3/8-AG

Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte



Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1


Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G3/8-AG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	4 mm
D1	32 mm
Dmax(S)	34 mm
Ds	30,60 mm
G1	G3/8"-AG
H	28 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	9 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	22 N
Forza rottura	33 N
Forza laterale	30 N
Forza laterale (superf. oliate)	13 N
Volume	5,90 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	40 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	30

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto HT1 (tonda)

SAB 30 HT1-60 G3/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03049

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03049>

Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Peso	20,80 g
Famiglia de prodotti	SAB