

Ventosa a soffiutto (tondo)

SPB2 20 SI-40 SW150 P

Numero articolo.:10.01.06.03223

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03223>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffiutto
SPB2 P (2,5 pieghe) resistenza di flusso > SPB2 20 SI-40 SW150 P

Ventosa a soffiutto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton-aggi&imballagi con stab. intrinseca




Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 40 Shore A

Altezza H: 24,3 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	8,50 mm
d1	11,80 mm
d2	10,20 mm
d5	7,90 mm
dn	1,50 mm
D1	20 mm
Dmax(S)	20,50 mm
Ds	19,60 mm
H	24,30 mm
H2	2,20 mm
H3	8,20 mm
H5	2 mm
Z (Corsa)	9 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	4,90 N
Forza rottura	8 N
Volume	2,50 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	25 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

SPB2 20 SI-40 SW150 P

Numero articolo.:10.01.06.03223

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03223>

Dimensione	20
Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	40 Shore A
Peso	2,50 g
Famiglia de prodotti	SPB2

Accessori



FD 16 120

Numero articolo.:10.01.06.02565

Diametro esterno D: 16 mm

Finezza filtro: 120 µm

Usa la costruzione: Ventosa a soffietto

Dimensione: FG20/FGA20

Pezzi di ricambio



SW 150 P 7.3

Numero articolo.:10.05.04.00093

Forma: Push In

Lunghezza L: 15,5 mm

Materiale: Polioximetilene

Diametro esterno D: 7,3 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

SPB2 20 SI-40 SW150 P

Numero articolo.:10.01.06.03223

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03223>



SPB2 20 SI-40 P

Numero articolo.:10.01.06.03125

Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 40 Shore A

Numero pieghe: 2,5

Forma: Push In