

Ventosa a soffietto SI-HD (tonda)

SPB4f 40 SI-HD-65 SC080

Numero articolo.:10.01.06.03448

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03448>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > SPB4f 40 SI-HD-65 SC080

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari




Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Numero pieghe: 4,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	16 mm
d1	19,60 mm
d2	15,30 mm
D1	31,60 mm
Dk	24,40 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	39,70 mm
H	52 mm
H2	13 mm
H3	14,40 mm
Z (Corsa)	18 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir. a -200 mbar	6,80 N
Potenza aspir. a -400 mbar	13,60 N
Potenza aspir.	20,40 N
Volume	15,12 cm ³
Dimensione	40
Famiglia raccordo	SC 080

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto SI-HD (tonda)

SPB4f 40 SI-HD-65 SC080

Numero articolo.:10.01.06.03448

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03448>

Numero pieghe	4,50
Materiale aspiratore	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	11,30 g
Famiglia de prodotti	SPB4f