

## Aspiratore ventosa di referenza

RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

Numero articolo.:10.01.15.00587

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00587>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per superfici 3D a forma libera > Sistemi di bloccaggio per applicazioni manuali > Corpo principale in alluminio anodizzato o acciaio inossidabile > RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

### Aspiratore ventosa di referenza



Altezza H: 99 mm

Altezza H1: 120 mm

Corsa Z: 21 mm

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Ventosa: Innospann

Usa la costruzione: Basic Holding Fixture

### Dati di costruzione



**Attributo**

**Valore**

D1

60,40 mm

H

99 mm

H1

120 mm

Z (Corsa)

21 mm