

## Bloco di aspirazione Innospann

ISBL-HD 80x40x97

Numero articolo.:10.01.15.00658

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00658>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del metallo e della plastica > Sistema di bloccaggio modulare MPL-ISST-SFM per la lavorazione di metallo e plastica > Innospann Steel-Plate ISST-MPL e blocco di aspirazione ISBL > ISBL-HD 80x40x97

### Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore



Lunghezza L: 80 mm


Larghezza B: 40 mm

Dimensioni (LxB): 80 x 40

Spazio a pavimento: 80 x 80 mm

Altezza H: 97 mm

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore |
|-----------|--------|
| B         | 40 mm  |
| B1        | 80 mm  |
| H         | 97 mm  |
| L         | 80 mm  |
| L1        | 80 mm  |

### Pezzi di ricambio

#### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Bloco di aspirazione Innospann

ISBL-HD 80x40x97

Numero articolo.:10.01.15.00658

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00658>



### ISDR 81x43x12 Cup 2 NBR-50

Numero articolo.:10.01.15.00418

Lunghezza L: 81 mm

Larghezza B: 43 mm

Altezza H: 12 mm



### ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50

Numero articolo.:10.01.15.00158

Lunghezza L: 81 mm

Larghezza B: 81 mm

Altezza H: 12 mm