

Ventosa a campana (tonda)

SAXM 30 ED-85 G3/8-AG

Numero articolo.:10.01.19.00050

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00050>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a campana SAXM > SAXM 30 ED-85 G3/8-AG

Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate



Dimensione: 30


Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G3/8-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	5,10 mm
Dmax(S)	35,20 mm
Ds	31,60 mm
G1	G3/8"-AG
H	25,50 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	4,30 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	39 N
Forza laterale	32 N
Forza laterale (superf. oliate)	41 N
Volume	3,40 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	18 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	5 mm
Dimensione	30

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (tonda)

SAXM 30 ED-85 G3/8-AG

Numero articolo.:10.01.19.00050

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00050>

Allacciamento	G3/8"-AG
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85 Shore A
Peso	20,70 g
Famiglia de prodotti	SAXM

Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m

Pezzi di ricambio



SC-A 045 G3/8-AG L

Numero articolo.:10.01.06.02807

Geometria del collegamento: 045

Filettatura G1: G3/8"-AG

Lunghezza di montaggio: 7,7 mm

Forma: Auto-bloccaggio



SAXM 30 ED-85 SC045

Numero articolo.:10.01.19.00004

Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (tonda)

SAXM 30 ED-85 G3/8-AG

Numero articolo.:10.01.19.00050

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00050>



SC-S 045 FDC-L

Numero articolo.:10.01.06.02803

Forma: Elem d attr con Auto-bloc