

presa a vuoto ad area


FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P G32

Numero articolo.:10.01.38.00475

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00475>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Sistemi di presa ad area e sistemi di presa > Sistema di presa a vuoto su superfici FXP/FMP > Sistemi di presa ad area FMP > FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P G32

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica



Lunghezza L: 640 mm

Larghezza B: 130 mm

Disposizione: 5R36


Modello: Dritto

Diametro esterno D: 32 mm

Peso: 3,5 kg

Famiglia de prodotti: FMP

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	130 mm
B3	21,60 mm
D	32 mm
H	82,70 mm
H1	123,20 mm
H2	33 mm
H3	7,70 mm
H4	5,50 mm
H5	41 mm
L	640 mm
L2	600 mm
L3	90 mm
Y1	90 mm
Tipo di valvola	SVK

Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere dati tecnici -> Forma

Dati tecnici

Attributo	Valore
Disposizione	5R36
N° celle di aspirazione	82
Potenza di aspirazione -250 mbar	270 N

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

presa a vuoto ad area

FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P G32

Numero articolo.:10.01.38.00475

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00475>

Peso	3,50 kg
Elemento di tenuta	Ventose
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,25 bar	450 l/min
Famiglia de prodotti	FMP

Per aria compressa con pressione di ingresso di 5,5 bar A -0,25 bar e con la pinza completamente coperta da un pezzo tipico dell'applicazione (tavola di legno con superficie strutturata) Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il flusso di aspirazione specificato (al pezzo di collegamento a vuoto dell'FMP) a -0,25 bar ma max. 135 % del flusso di aspirazione specificato

Accessori



ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

Numero articolo.:26.07.03.00002

Lunghezza L: 1.450 mm

Larghezza B: 10 mm

Altezza H: 7 mm

Materiale: Plastica

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP



EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

Numero articolo.:10.05.02.00151

Diametro nominale: 25 mm

Tensione DC: 24V - DC

Funzione valvoa: Valvola di distribuzione 3/2

Valvola di controllo: Opzionale NO / NC

Filetto di colleg: G1"-IG

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Portata nominale: 90 m³/h

Peso: 0,52 kg

presa a vuoto ad area

FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P G32

Numero articolo.:10.01.38.00475

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00475>



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Numero articolo.:10.01.10.05701

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 85 mm

Altezza H: 10 mm

Materiale: Acciaio

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Numero articolo.:10.01.03.00175

Filettatura G1: G1/2"-IG

Filettatura G2: G1/2"-AG

Temp. ambiente: 0 ... 70 °C



FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05697

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio

presa a vuoto ad area

FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P G32

Numero articolo.:10.01.38.00475

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00475>



FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05695

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05687

Corsa sospens. Z: 50 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05168

Corsa sospens. Z: 50 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio

presa a vuoto ad area

FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P G32

Numero articolo.:10.01.38.00475

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00475>



FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05698

Corsa sospens. Z: 75 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05696

Corsa sospens. Z: 75 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05810

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio

presa a vuoto ad area

FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P G32

Numero articolo.:10.01.38.00475

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00475>



FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05806

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05809

Corsa sospens. Z: 50 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05805

Corsa sospens. Z: 50 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio

presa a vuoto ad area

FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P G32

Numero articolo.:10.01.38.00475

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00475>



FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05808

Corsa sospens. Z: 75 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05803

Corsa sospens. Z: 75 mm

Conception: Heavy Duty 2 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio



MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

Numero articolo.:10.01.21.00244

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Altezza H: 60 mm

Peso: 1,1 kg

Campo di misurazione: bar


Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

presa a vuoto ad area

FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P G32

Numero articolo.:10.01.38.00475

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00475>



SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

Numero articolo.:10.01.38.01194



SET FXC-FMC

Numero articolo.:10.01.21.01291

Lunghezza L: 119 mm

Larghezza B: 119 mm

Altezza H: 9,6 mm

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXC-FMC



SET FXP-FMP

Numero articolo.:10.01.21.02407

Lunghezza L: 232 mm

Larghezza B: 119 mm

Altezza H: 119 mm

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

presa a vuoto ad area

FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P G32

Numero articolo.:10.01.38.00475

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00475>



SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

Numero articolo.:10.01.21.00243

contiene: 4 blocchi scorrevoli

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP



STF G1-1/4-IG N

Numero articolo.:10.01.25.07008

Altezza H: 116 mm

Diametro esterno D: 136 mm

Campo di misurazione: bar

Peso: 1 kg

Allacciamento: G1-1/4"-IG



VAM 40 V U BAR

Numero articolo.:10.07.02.00046

Diametro esterno D: 40 mm

Campo di misurazione: -1,00 ... 0,00 bar

presa a vuoto ad area

FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P G32

Numero articolo.:10.01.38.00475

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00475>



VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC

Numero articolo.:10.01.21.02405

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

Allacciamento: Tubo fless. 8/6

Valvola di controllo: Chiuso senza corrente



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00036

Diametro esterno D: 42 mm

Diametro interno d: 32 mm

Lunghezza (max): 20 m

Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 25 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -1,00 ... 3,77 bar

Temp. ambiente: -40 ... 90 °C



VS-MONT 50x15.8x25 VS

Numero articolo.:10.06.02.00343

Lunghezza L: 50 mm

Larghezza B: 15,8 mm

Altezza H: 25 mm

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Vacuostato

presa a vuoto ad area

FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P G32

Numero articolo.:10.01.38.00475

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00475>



VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

Numero articolo.:10.01.38.02485

Lunghezza L: 76,5 mm

Larghezza B: 19 mm

Funzione supplementare: Vacuostato e pressostato VSi

Campo di misurazione: bar

Funzione supplementare: Vacuostato/pressostato

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP



VTR-SL 3x RST60 2xD32

Numero articolo.:10.01.43.00013

Lunghezza L: 439 mm

Larghezza B: 100 mm

Altezza H: 127,5 mm

Pezzi di ricambio



MASK-FOL SVK 600 5R36 FXP-FMP

Numero articolo.:10.01.38.00526

Lunghezza L: 600 mm

Larghezza B: 109,8 mm

Altezza H: 0,4 mm

Campo di misurazione: bar

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP

presa a vuoto ad area

FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P G32

Numero articolo.:10.01.38.00475

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00475>



SPB2 20 SI-40 P

Numero articolo.:10.01.06.03125

Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 40 Shore A

Numero pieghe: 2,5

Forma: Push In