

Tooling-System-Schmalz-Eiettori

SEAC 10 ECO

Numero articolo.:10.02.02.03702

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03702>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori decentralizzati > Eiettori con ventilazione atmosferica SEAC ECO > SEAC 10 ECO

Tooling-System-Schmalz-Eiettor




Diametro ugello: 1 mm

Funzionalità degli eiettori: Ventilazione atmosferica

Campo di pressione (press. di esercizio): 4,0 ... 6,0 bar

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	28,50 mm
B3	16,10 mm
D	27 mm
G1	G1/8"-IG
H	24 mm
L	46 mm
L1	77,50 mm
L3	6 mm
X1	28 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura ugello	1 mm
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	2,10 m ³ /h
Capacità di aspirazione	35 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	52 l/min
Campo di pressione (press. di esercizio)	4,0 ... 6,0 bar
Peso	95 g
Campo di pressione (press. di esercizio)	58,0 ... 87,0

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tooling-System-Schmalz-Eiettori

SEAC 10 ECO

Numero articolo.:10.02.02.03702

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03702>

Capacità di aspirazione (max.)	1,24 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	1,84 cfm
Max.vuoto	25,10 inHg
Famiglia de prodotti	SEAC-ECO

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale (4,5 bar)

Accessori



ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC

Numero articolo.:10.02.02.04068

Lunghezza L: 38 mm

Larghezza B: 20 mm

Altezza H: 11 mm

Filettatura G1: G1/8"-IG

Usa la costruzione: Eiettori compatti SEAC



ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC

Numero articolo.:10.02.02.04067

Lunghezza L: 38 mm

Larghezza B: 20 mm

Altezza H: 11 mm

Filettatura G1: G1/4"-IG

Usa la costruzione: Eiettori compatti SEAC

Tooling-System-Schmalz-Eiettori

SEAC 10 ECO

Numero articolo.:10.02.02.03702

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03702>



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L

Numero articolo.:10.02.02.03484

Lunghezza L: 45,5 mm

Larghezza B: 21 mm

Altezza H: 44 mm

Filettatura G1: G1/4"-IG

Usa la costruzione: Eiettori compatti SEAC



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S

Numero articolo.:10.02.02.03483

Lunghezza L: 45,5 mm

Larghezza B: 21 mm

Altezza H: 44 mm

Filettatura G1: G1/4"-IG

Usa la costruzione: Eiettori compatti SEAC