

Schmalz X-Pump

SXPi 25 NO H M12-8

Numero articolo.:10.02.02.03776

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03776>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link > SXPi 25 NO H M12-8

Eiettoore compatto con Condition Monitoring et funzione digitale



Diametro ugello: 2,5 mm

Valvola di controllo: Aperto senza corrente

Allacciamento elettrico: Connectore M12, 8 pol

Comunicazione: IO-Link (Class A)

Capacità di aspirazione: 185 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min


Campo di pressione (press. di esercizio): 3,0 ... 6,0 bar

Max.vuoto: 850 mbar

Livello sonoro libero: 67 dB(A)

Tipo di protezione IP: IP 65

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	39 mm
B2	6,80 mm
d	5,50 mm
G1	G3/8"-IG
G2	M12x1-AG
G3	M5-IG
H	108 mm
H1	134 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
L4	35,50 mm
X1	89 mm
X2	42 mm
Y1	10 mm
Y2	24 mm

Dati tecnici

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schmalz X-Pump

SXPi 25 NO H M12-8

Numero articolo.:10.02.02.03776

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03776>

Attributo	Valore
Diametro ugello	2,50 mm
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	185 l/min
Capacità di aspirazione	11,10 m ³ /h
Capacità di aspirazione (max.)	6,53 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	290 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	17,40 m ³ /h
Consumo d'aria (aspir.)	10,24 cfm
Livello sonoro libero	67 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	43,5 ... 87,0
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Consumo d'aria scar. max.	200 l/min
Consumo d'aria scar. max.	7,06 cfm
Consumo d'aria scar. max.	12 m ³ /h
Diametro int. tubo per aria compressa	8 mm
Diametro int. tubo per vuoto	9 mm
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Peso	0,77 kg
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Famiglia de prodotti	SXPi

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

Accessori



ASK B-M12-8 5000 K-8P

Numero articolo.:21.04.05.00079

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 8 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schmalz X-Pump

SXPi 25 NO H M12-8

Numero articolo.:10.02.02.03776

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03776>

Pezzi di ricambio



SD 96x54x40 SXPi/SXMPi

Numero articolo.:10.02.02.02124

Lunghezza L: 96 mm

Larghezza B: 54 mm

Altezza H: 40 mm

Usa la costruzione: Eiettori compatti SXPi/SXMPi



VST SXPi-25-30-SD

Numero articolo.:10.02.02.04283

Usa la costruzione: Schmalz X-Pump SXPi

Dimensione: 25-30-SD

contiene: Setaccio / silenziatore / RSV