


Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link > SXPi 25 IMP H M12-8

Eietttore compatto con Condition Monitoring et funzione digitale



Diametro ugello: 2,5 mm
Valvola di controllo: Doppia valvola pilota
Allacciamento elettrico: Connectore M12, 8 pol
Comunicazione: IO-Link (Class A)
Capacità di aspirazione: 185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Campo di pressione (press. di esercizio): 3,0 ... 6,0 bar
Max.vuoto: 850 mbar
Livello sonoro libero: 67 dB(A)
Tipo di protezione IP: IP 65

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	39 mm
B2	6,80 mm
d	5,50 mm
G1	G3/8"-IG
G2	M12x1-AG
G3	M5-IG
H	108 mm
H1	134 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
L4	35,50 mm
X1	89 mm
X2	42 mm
Y1	10 mm
Y2	24 mm

Dati tecnici

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schmalz X-Pump

SXPi 25 IMP H M12-8

Numero articolo.:10.02.02.03792

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03792>

Attributo	Valore
Diametro ugello	2,50 mm
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	185 l/min
Capacità di aspirazione	11,10 m³/h
Capacità di aspirazione (max.)	6,53 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	290 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	17,40 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	10,24 cfm
Livello sonoro libero	67 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	43,5 ... 87,0
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Consumo d'aria scar. max.	200 l/min
Consumo d'aria scar. max.	7,06 cfm
Consumo d'aria scar. max.	12 m³/h
Diametro int. tubo per aria compressa	8 mm
Diametro int. tubo per vuoto	9 mm
Valvola di controllo	Doppia valvola pilota
Peso	0,77 kg
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Famiglia de prodotti	SXPi

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

Accessori



ASK B-M12-8 5000 K-8P

Numero articolo.:21.04.05.00079

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 8 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Schmalz X-Pump

SXPi 25 IMP H M12-8

Numero articolo.:10.02.02.03792

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03792>

Pezzi di ricambio



SD 96x54x40 SXPi/SXMPi

Numero articolo.:10.02.02.02124

Lunghezza L: 96 mm

Larghezza B: 54 mm

Altezza H: 40 mm

Usa la costruzione: Eiettori compatti SXPi/SXMPi



VST SXPi-25-30-SD

Numero articolo.:10.02.02.04283

Usa la costruzione: Schmalz X-Pump SXPi

Dimensione: 25-30-SD

contiene: Setaccio / silenziatore / RSV

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de