

## Schmalz X-Pump

SXMPi 30 NO H 2xM12-5

Numero articolo.:10.02.02.03806

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03806>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link > SXMPi 30 NO H 2xM12-5

### Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale



Diametro ugello: 3 mm

Valvola di controllo: Aperto senza corrente

Allacciamento elettrico: 2xConnect M12, 5+5 pol

Comunicazione: IO-Link (Class A)

Capacità di aspirazione: 220 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 380 l/min


Campo di pressione (press. di esercizio): 3,0 ... 6,0 bar

Max.vuoto: -850 mbar

Livello sonoro libero: 72 dB(A)

Tipo di protezione IP: IP 65

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	39 mm
B2	6,80 mm
d	5,50 mm
G1	G3/8"-IG
G2	M12x1-AG
G3	M5-IG
H	108 mm
H1	160 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
H4	26 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
L4	35,50 mm
X1	89 mm
X2	42 mm
Y1	10 mm
Y2	24 mm

## Schmalz X-Pump

SXMPi 30 NO H 2xM12-5

Numero articolo.:10.02.02.03806

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03806>

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	3 mm
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	220 l/min
Capacità di aspirazione	13,20 m <sup>3</sup> /h
Capacità di aspirazione (max.)	7,77 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	380 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	22,80 m <sup>3</sup> /h
Consumo d'aria (aspir.)	13,42 cfm
Livello sonoro libero	72 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	43,5 ... 87,0
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Consumo d'aria scar. max.	320 l/min
Diametro int. tubo per aria compressa	8 mm
Diametro int. tubo per vuoto	9 mm
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Peso	0,91 kg
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Famiglia de prodotti	SXMPi

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

### Accessori



#### ASK B-M12-5 5000 K-5P

Numero articolo.:21.04.05.00080

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo

## Schmalz X-Pump

SXMPi 30 NO H 2xM12-5

Numero articolo.:10.02.02.03806

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03806>

### Pezzi di ricambio



#### SD 96x54x40 SXPi/SXMPi

Numero articolo.:10.02.02.02124

Lunghezza L: 96 mm

Larghezza B: 54 mm

Altezza H: 40 mm

Usa la costruzione: Eiettori compatti SXPi/SXMPi



#### VST SXMPi-25-30-SD

Numero articolo.:10.02.02.04543

Usa la costruzione: Schmalz X-Pump SXMPi

Dimensione: 25-30-SD

contiene: Setaccio / silenziatore / RSV