

Pompa a vuoto

EVE-TR 10 AC

Numero articolo.:10.03.01.00138

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00138>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Pompe per vuoto > Pompe a vuoto a secco
EVE-TR > EVE-TR 10 AC

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione



Tipo corrente: Corrente alternata

Livello sonoro 50 Hz: 60 dB(A)

tensione a 50Hz: 230V

tensione a 60Hz: 230V

Capacità di aspirazione (50 Hz): 10 m³/h

Capacità di aspirazione (60 Hz): 12 m³/h

Vuoto (50Hz): -850 mbar


Potenza nomin. 50 Hz: 0,37 kW

Potenza nomin. 60 Hz: 0,44 kW

Permesso: UL/CSA

Peso: 16 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	206 mm
B2	60 mm
d	7 mm
G3	G1/2"-IG
H	189 mm
L	429 mm
L2	106 mm
X1	160 mm
Y1	112 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz)	10 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	12 m³/h
tensione a 50Hz	230V
tensione a 60Hz	
Potenza nomin. 50 Hz	0,37 kW
Potenza nomin. 60 Hz	0,44 kW

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-TR 10 AC

Numero articolo.:10.03.01.00138

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00138>

Tipo corrente	AC
Tipo corrente	Corrente alternata
Livello sonoro 50 Hz	60 dB(A)
Peso	16 kg
Tipo di protezione IP	IP 54
Famiglia de prodotti	EVE-TR

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

Accessori



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Numero articolo.:10.03.01.00136

Diametro esterno D: 46 mm

Max.vuoto: -950 mbar

Filettatura G1: G1"-AG

Lunghezza L: 53,5 mm

Usa la costruzione: Pompa EVE

Dimensione: 10-40



MSS-K 2.5-4A

Numero articolo.:10.04.04.00120

Usa la costruzione: PKZM0

Tipo di protezione IP: IP 65

Campo di misurazione: bar

Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-TR 10 AC

Numero articolo.:10.03.01.00138

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00138>



VST EVE-TR-10

Numero articolo.:10.03.01.00132

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR

Dimensione: 10

contiene: Scivolo per spazzole

u: Filtro



VOL 15

Numero articolo.:10.03.03.00113

Accumulatore volume: 15 l

Altezza H: 180 mm

Funzione supplementare: Manometro, valvola, filtro

Pezzi di ricambio



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Numero articolo.:10.07.01.00017

Finezza filtro: 3 µm

Diametro esterno D: 65 mm

Lunghezza L: 69,5 mm

Materiale filtro: Carta

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: 3/4-IG

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-TR 10 AC

Numero articolo.:10.03.01.00138

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00138>




FILT-EINS 39x40 EVE-10B+C-TR10

Numero articolo.:10.03.01.00021

Usa la costruzione: Pompa EVE

Dimensione: 10B+C-TR10



VST EVE-TR-10

Numero articolo.:10.03.01.00132

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR

Dimensione: 10

contiene: Scivolo per spazzole

u: Filtro