

Spago di tenuta

DI-SCHN 8 MOS EPDM-20

Numero articolo.:10.07.04.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00002>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Profili di tenuta > Spagi di tenuta DI-SCHN > DI-SCHN 8 MOS EPDM-20

Spago di tenuta




Diametro esterno D: 8 mm

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Materiale di tenuta: EPDM

Durezza del materiale [Shore A]: 20 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	8 mm

Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 E3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Min. raggio di curvatura	10 mm
Famiglia de prodotti	DI-SCHN

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de