

Raccordo a innesto angolare

STV-WF G1/8-AG 8

Numero articolo.:10.08.02.00170

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00170>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Raccordi a pressione > STV-WF G1/8-AG 8

Raccordo a innesto angolare, regolabile



Filettatura G1: G1/8"-AG


Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 23,4 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	8 mm
G1	G1/8"-AG
dn	5,40 mm
D1	14,30 mm
H	9,80 mm
H1	23,60 mm
L	23,40 mm
L1	31,30 mm
LG1	5 mm
SW1	14 mm
SW3	16 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di tubo	Tubo flessibile D = 8 d = 6
Tipo di tubo	8-6
Materiale	Ottone nichelato
Campo di pressione (press. di esercizio)	-0,95 ... 15,00 bar
Temp. ambiente	-10 ... 70 °C
Peso	43 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccordo a innesto angolare

STV-WF G1/8-AG 8


Numero articolo.:10.08.02.00170

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00170>

Famiglia de prodotti

STV

Accessori



VSL 8-6 PE BL

Numero articolo.:10.07.09.00015

Diametro esterno D: 8 mm

Diametro interno d: 6 mm

Lunghezza (max): 100 m

Materiale tubo: PE

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Temp. ambiente: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00003

Diametro esterno D: 8 mm

Diametro interno d: 6 mm

Lunghezza (max): 500 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 45 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -35 ... 60 °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de