

Raccordo a innesto angolare

STV-W G3/8-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00255

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00255>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Raccordi a pressione > STV-W G3/8-AG 10

Raccordo a innesto angolare, orientabile



Filettatura G1: G3/8"-AG


Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 35,1 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	10 mm
G1	G3/8"-AG
dn	8 mm
D1	16,50 mm
H	17 mm
H1	26 mm
L	35,10 mm
L1	46 mm
LG1	7,50 mm
SW1	20 mm
SW3	18 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di tubo	Tubo flessibile D = 10 d = 7
Tipo di tubo	10-7
Materiale	Ottone nichelato
Campo di pressione (press. di esercizio)	-0,95 ... 15,00 bar
Temp. ambiente	-20 ... 80 °C
Peso	59 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccordo a innesto angolare

STV-W G3/8-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00255

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00255>

Famiglia de prodotti

STV

Accessori



VSL 10-7 PE MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00083

Diametro esterno D: 10 mm

Diametro interno d: 7 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PE

raggio di curvatura min.: 60 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -30 ... 70 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00084

Diametro esterno D: 10 mm

Diametro interno d: 7 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 60 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -40 ... 85 °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de