

Raccordo a innesto a T

STV-T G1/4-AG 10

Numero articolo.:10.09.02.00044

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00044>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Raccordi a pressione > STV-T G1/4-AG 10

Raccordo a innesto a T



Filettatura G1: G1/4"-AG


Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 54,9 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	10 mm
G1	G1/4"-AG
dn	8 mm
D1	16,50 mm
H	15 mm
H1	23,20 mm
L	54,90 mm
LG1	7,60 mm
SW1	17 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di tubo	Tubo flessibile D = 10 d = 7
Tipo di tubo	10-7
Materiale	Ottone
Campo di pressione (press. di esercizio)	bar
Temp. ambiente	°C
Peso	70,30 g
Famiglia de prodotti	STV

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccordo a innesto a T

STV-T G1/4-AG 10

Numero articolo.:10.09.02.00044

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00044>

Accessori



VSL 10-7 PE MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00083

Diametro esterno D: 10 mm

Diametro interno d: 7 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PE

raggio di curvatura min.: 60 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -30 ... 70 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00084

Diametro esterno D: 10 mm

Diametro interno d: 7 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 60 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -40 ... 85 °C