

Ventosa (tonda)

SAUG-SCGS 30 SI-HD-65

Numero articolo.:10.01.30.00917

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00917>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Pinze di presa di flusso > Ventose per pinza di presa di flusso SCGS > SAUG-SCGS 30 SI-HD-65

Ventosa (tonda)




Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D1	31 mm
Dmax (N)	25 mm
Dmax(S)	31,50 mm
dn	12 mm
Ds	30,20 mm
G1	M20x1-IG
H	24,10 mm
LG1	5 mm
Z (Corsa)	2,80 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	30
Materiale aspiratore	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	10 g
Famiglia de prodotti	SAUG-SCGS

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa (tonda)

SAUG-SCGS 30 SI-HD-65

Numero articolo.:10.01.30.00917

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00917>

Pezzi di ricambio



FLSA 30 SI-HD-65

Numero articolo.:10.01.06.03746

Dimensione: 30

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A