

Asta a molla

FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01438

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01438>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Aste a molla > Aste a molla FSTE-HDB > FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB

Asta a molla con ammortizzatore e comp. altezza, Heavy-Duty e dispositivo antitors. c. cuscinetto a sfere




Allacciamento: G1/8"-AG

Allacciamento: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 25 mm

Conception: con dispositivo antitorsione antibloccaggio

Dati di costruzione



Attributo	Valore
G1	G1/8"-IG
G2	G1/8"-AG
G3	M16x1-AG
H	105,50 mm
H2	32,50 mm
LG1	7 mm
LG2	8,50 mm
LG3	34 mm
SW1	22 mm
SW2	12 mm
SW3	19 mm
Z (Corsa)	25 mm

Consiglio: Evitare la corsa max. delle aste Z durante un funzionamento prolungato, al fine di aumentare la durata. Assicurarsi che la guida del tubo sia libera da tensioni.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Conception	con dispositivo antitorsione antibloccaggio
Tasso elastico	0,14 N/mm
Precompress. elast.	3,72 N
Reazione elastica centro corsa	5,51 N

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01438

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01438>

Carico verticale	3700 N
Carico orizzontale	283 N
Peso	137 g
Temp. ambiente	0 ... 80 °C
Famiglia de prodotti	FSTE-HDB

Indicazione: Reazione elastica: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale.

Accessori



HTR-UNI 2N FSTE-HDB

Numero articolo.:10.01.03.00332

Temp. ambiente: °C

Forma: per FSTE-HDB

Collegamento traverse: 2 linguetta



KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Numero articolo.:10.01.03.00109

Filettatura G1: G1/8"-IG

Filettatura G2: G1/8"-AG

Altezza H: 26,5 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01438

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01438>



HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Numero articolo.:10.08.03.00085

Lunghezza L: 47 mm

Attacco 1: Linguetta

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D10 e D16

Forma: piatto



HTR-ST5 30x30 D10/16 WI

Numero articolo.:10.08.03.00088

Attacco 1: 30x30

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D10 e D16

Forma: angolato



HTR-ST5 40x40 D10/16 WI

Numero articolo.:10.08.03.00089

Attacco 1: 40x40

Collegamento di ventose, aste a molla: Contorno D10 e D16

Forma: angolato

Asta a molla

FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01438

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01438>



ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Numero articolo.:10.08.03.00153

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 4 mm

Materiale: Ottone

Superficie: crudo

Lunghezza L: 4 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm



ST G1/8-AG 6 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00154

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 6 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 5 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm



ST G1/8-AG 9 MS-V

Numero articolo.:10.08.03.00155

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 9 mm

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato

Lunghezza L: 5 mm

Diametro nominale dn: 4 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01438

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01438>



STV-GE G1/8-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00202

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 7,9 mm

Lunghezza L: 13,7 mm



STV-GE G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00204

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 11,4 mm

Lunghezza L: 16,4 mm



STV-GE G1/8-AG 8

Numero articolo.:10.08.02.00206

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Diametro esterno D: 14 mm

Lunghezza L: 20,7 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01438

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01438>



STV-W G1/8-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00156

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00158

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 20,1 mm



STV-W G1/8-AG 8

Numero articolo.:10.08.02.00160

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 24 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01438

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01438>



STV-GE G1/8-AG 6 HT

Numero articolo.:10.08.02.00389

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 120 °C

Diametro esterno D: 11,6 mm

Lunghezza L: 19 mm



STV-W G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00288

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Plastica

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 20,8 mm



STV-W G1/8-AG 6 HT

Numero articolo.:10.08.02.00391

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 120 °C

Lunghezza L: 22,5 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01438

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01438>



STV-WF G1/8-AG 4

Numero articolo.:10.08.02.00166

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 17,4 mm



STV-WF G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00168

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 21,4 mm



STV-WF G1/8-AG 8

Numero articolo.:10.08.02.00170

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 23,4 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01438

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01438>



STV-WF G1/8-AG 10

Numero articolo.:10.08.02.00257

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 10 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -10 ... 70 °C

Lunghezza L: 25,2 mm



STV-T G1/8-AG 4

Numero articolo.:10.09.02.00039

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 32,5 mm



STV-T G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.09.02.00040

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 41,5 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Asta a molla

FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB

Numero articolo.:10.01.02.01438

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01438>



STV-T G1/8-AG 8

Numero articolo.:10.09.02.00041

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 48,7 mm