

Raccordo a innesto a T

STV-T G1/8-AG 8

Numero articolo.:10.09.02.00041

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00041>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Raccordi a pressione > STV-T G1/8-AG 8

Raccordo a innesto a T



Filettatura G1: G1/8"-AG


Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 48,7 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	8 mm
G1	G1/8"-AG
dn	5,50 mm
D1	14,10 mm
H	15 mm
H1	22 mm
L	48,70 mm
LG1	5,50 mm
SW1	13 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di tubo	Tubo flessibile D = 8 d = 6
Tipo di tubo	8-6
Materiale	Ottone
Campo di pressione (press. di esercizio)	bar
Temp. ambiente	°C
Peso	51,60 g
Famiglia de prodotti	STV

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccordo a innesto a T

STV-T G1/8-AG 8

Numero articolo.:10.09.02.00041

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00041>

Accessori



VSL 8-6 PE BL

Numero articolo.:10.07.09.00015

Diametro esterno D: 8 mm

Diametro interno d: 6 mm

Lunghezza (max): 100 m

Materiale tubo: PE

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Temp. ambiente: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00003

Diametro esterno D: 8 mm

Diametro interno d: 6 mm

Lunghezza (max): 500 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 45 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -35 ... 60 °C