

Soffiante per vuoto

SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER

Numero articolo.:10.04.01.00122

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00122>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Soffianti per vuoto > Soffianti per vuoto SB con sist. inversione elettropneu. > SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER

Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata



Capacità di aspirazione (50 Hz): 260 m³/h

Capacità di aspirazione (60 Hz): 305 m³/h

Vuoto (50Hz): 410 mbar

Vuoto (60Hz): 400 mbar

Potenza nomin. 50 Hz: 4 kW

Potenza nomin. 60 Hz: 4,8 kW

Versione design: IE3:EU/CN/IND

tensione a 50Hz: D230V/Y400V ±10%


tensione a 60Hz: D265V/Y460V ±10%

Permesso: UL/CSA

con: Inversione elettronico pneumatico

Peso: 98 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	496 mm
B1	497 mm
d	13 mm
G1	G2"-AG
H	573 mm
H2	134 mm
L	795 mm
X1	435 mm
Y1	446 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz)	260 m ³ /h
Max.vuoto	410 mbar
Potenza nomin. 50 Hz	4 kW
Tipo di protezione IP	IP 55
Peso	98 kg
tensione a 50Hz	D230V/Y400V ±10%
tensione a 60Hz	

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Soffiante per vuoto

SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER

Numero articolo.:10.04.01.00122

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00122>

Permesso	UL/CSA
Famiglia de prodotti	SB-ER
