

Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 52 NK-45 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.02385

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02385>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe) > FSG 52 NK-45 G1/4-AG

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 52

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK


Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Allacciamento: G1/4"-AG

Numero pieghe: 2,5

Allacciamento: G1/4"-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	24,60 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	55 mm
Ds	52,50 mm
G1	G1/4"-AG
H	52,70 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	25 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45 Shore A
Dimensione	52
Numero pieghe	2,50
Allacciamento	G1/4-AG
Raggio volta (min) (convesso)	75 mm
Volume	35 cm ³

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 52 NK-45 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.02385

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02385>

Potenza aspir.	28,52 N
Forza rottura	96 N
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Peso	32,30 g
Famiglia de prodotti	FSG

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



DR 52/33x5 MOS SI-15

Numero articolo.:10.01.06.02548

Diametro esterno D: 52 mm

Diametro interno d: 33 mm

Altezza H: 5 mm

Tipo di Materiale: Gommapiuma

Materiale di tenuta: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 15 Shore A



FD 44 120

Numero articolo.:10.01.06.02573

Diametro esterno D: 44 mm

Finezza filtro: 120 µm

Usa la costruzione: Ventosa a soffietto

Dimensione: FG 52

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 52 NK-45 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.02385

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02385>



SU 50

Numero articolo.:10.01.01.12837

Dimensione: 50

Campo di tenuta: 45,0 ... 60,0 mm

Termostabilità: 80 °C

Pezzi di ricambio



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01065

Famiglia raccordo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 28,8 mm

Lunghezza di montaggio: 4 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Materiale: Alluminio



FG 52 NK-45 N018

Numero articolo.:10.01.06.02382

Dimensione: 52

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Numero pieghe: 2,5

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de