

Ventosa a soffiutto (tondo)

SPB2 40 SI-55 SW80 P

Numero articolo.:10.01.06.03224

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03224>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffiutto
SPB2 P (2,5 pieghe) resistenza di flusso > SPB2 40 SI-55 SW80 P

Ventosa a soffiutto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton-aggi&imballagi con stab. intrinseca




Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Altezza H: 47 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	12,50 mm
d1	15,70 mm
d2	17,80 mm
d5	11,50 mm
dn	0,80 mm
D1	43,50 mm
Dmax(S)	44,60 mm
Ds	42,70 mm
H	47 mm
H2	2,20 mm
H3	8,20 mm
H5	2 mm
Z (Corsa)	20 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	14,90 N
Forza rottura	40 N
Volume	22 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	75 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

SPB2 40 SI-55 SW80 P

Numero articolo.:10.01.06.03224

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03224>

Dimensione	40
Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	18,50 g
Famiglia de prodotti	SPB2

Accessori



FD 34 120

Numero articolo.:10.01.06.02572

Diametro esterno D: 34 mm

Finezza filtro: 120 µm

Usa la costruzione: Ventosa a soffietto

Dimensione: FG 42

Pezzi di ricambio



SW 80 P 7.3

Numero articolo.:10.05.04.00090

Forma: Push In

Lunghezza L: 15,5 mm

Materiale: Polioximetilene

Diametro esterno D: 7,3 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

SPB2 40 SI-55 SW80 P

Numero articolo.:10.01.06.03224

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03224>



SPB2 40 SI-55 P

Numero articolo.:10.01.06.03126

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 2,5

Forma: Push In