

Ventosa a soffietto (ovale)

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03736

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03736>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffietto
SPOB1f (ovale, 1,5 pieghe) > SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate



Dimensioni (LxB): 35 x 15


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Filettatura G1: G1/8"-AG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
b2	8 mm
B1	15 mm
Bmax(S)	17 mm
Bs	14,60 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8"-AG
H	19 mm
L2	28 mm
L1	35 mm
LG1	7,50 mm
Lmax(S)	37 mm
Ls	34,60 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	4 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir. a -200 mbar	4,20 N
Potenza aspir. a -400 mbar	8,40 N
Potenza aspir.	12,60 N
Volume	2,14 cm ³

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (ovale)

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03736

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03736>

Min. larghezza del pezzo	10 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensioni (LxB)	35 x 15
Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	6,90 g
Famiglia de prodotti	SPOB1f

Pezzi di ricambio



SC 040-AR G1/8-AG MOD

Numero articolo.:10.01.06.02495

Geometria del collegamento: 040-AR

Allacciamento: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20,3 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm



SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

Numero articolo.:10.01.06.03625

Dimensioni (LxB): 35 x 15

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 1,5

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de