

Ventosa piatta (ovale)

SGON 12x4 HT1-60 M5-AG

Numero articolo.:10.01.05.00406

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00406>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (ovale) > Ventose piatte SGON > SGON 12x4 HT1-60 M5-AG

Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati



Dimensioni (LxB): 12 x 4

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1


Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Proprietà materiali: Non lascia impronte

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M5-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	5 mm
Bs	3,90 mm
dn	1,50 mm
G1	M5-AG
H	18 mm
LG1	4,50 mm
Lmax(S)	13 mm
Ls	11,90 mm
SW1	8 mm
Z (Corsa)	0,50 mm

Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	1,80 N
Volume	0,17 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	3 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	2 mm
Dimensioni (LxB)	12 x 4
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT1

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (ovale)

SGON 12x4 HT1-60 M5-AG

Numero articolo.:10.01.05.00406

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00406>

Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A

Peso 2,90 g

Famiglia de prodotti SGON

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SA-NIP N020 M5-AG DN180

Numero articolo.:10.01.01.00312

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 15 mm

Lunghezza di montaggio: 3 mm

Diametro nominale dn: 1,8 mm

Materiale: Alluminio



SGO 12x4 HT1-60 N020

Numero articolo.:10.01.05.00428

Dimensioni (LxB): 12 x 4

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Proprietà materiali: Non lascia impronte

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de