

Ventosa per Spigoli (ovale)

SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.12458

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12458>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a soffietto per bordi SAOK (ovale) > SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG

Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.



Dimensioni (LxB): 70 x 25


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bs	22,60 mm
dn	5 mm
G1	G1/4"-AG
H	27,50 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	71 mm
Ls	67,20 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	12,80 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Forza rottura	81 N
Forza rottura (superf. lubrificata)	60 N
Forza laterale	46 N
Forza laterale (superf. oliate)	20 N
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensioni (LxB)	70 x 25
Angolo del pezzo W min.	80 °
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa per Spigoli (ovale)

SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.12458

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12458>

Peso	27,30 g
Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	SAOK