

Ventosa a campana (tonda)

SAG 45 NBR-60 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.12161

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12161>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a campana SAG > SAG 45 NBR-60 G1/4-AG

Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate



Dimensione: 45


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	4 mm
Dmax(S)	51,50 mm
Ds	47 mm
G1	G1/4"-AG
H	24,50 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	7,80 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	68 N
Forza laterale	61 N
Forza laterale (superf. oliate)	51 N
Volume	8 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	40 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	45
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (tonda)

SAG 45 NBR-60 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.01.12161

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12161>

Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Numero pieghe	0
Peso	19,30 g
Famiglia de prodotti	SAG

Pezzi di ricambio



SAG 45 NBR-60 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12160

Dimensione: 45

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-IG