

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 2 NBR-CO-55 M3-AG

Numero articolo.:10.01.01.10377

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10377>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > Ventose piatte PFYN > PFYN 2 NBR-CO-55 M3-AG

Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide



Dimensione: 2


Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR conduttivo

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M3-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	1 mm
Dmax(S)	2,50 mm
Ds	2 mm
G1	M3-AG
H	6 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Corsa)	0,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	0,12 N
Volume	0,00 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	2 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	2 mm
Dimensione	2
Materiale aspiratore	Caucciù al nitrile NBR conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 2 NBR-CO-55 M3-AG

Numero articolo.:10.01.01.10377

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10377>

Peso	1 g
Famiglia de prodotti	PFYN
Numero pieghe	0

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SA-NIP N003 M3-AG DN100

Numero articolo.:10.01.01.00316

Filettatura G1: M3-AG

Lunghezza L1: 7,5 mm

Lunghezza di montaggio: 2 mm

Materiale: Alluminio



PFG 2 NBR-CO-55 N003

Numero articolo.:10.01.01.10063

Dimensione: 2

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR conduttivo

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de