

Aste a molla bloccabile

FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB

Numero articolo.:10.01.02.01628

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01628>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Aste a molla > Aste a molla FST-LOCK-HD > FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB

Asta a molla bloccabile con bloccaggio e compensazione dell'altezza, pesante



Allacciamento: G3/8"-AG

Corsa sospens. Z: 50 mm

Funzionalità del design: Chiuso senza pressione


Conception: anti-blocco

Allacciamento: G1/8"-IG

Colleg. d'assemblag.: M30x1.5-AG

Attacco aria compressa: G1/8"-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
G1	G1/8"-IG
G2	G3/8"-AG
G3	M30x1.5-AG
G4	G1/8"-IG
G5	M10-IG
H	202,80 mm
H2	59,80 mm
LG1	12 mm
LG2	8 mm
LG3	45 mm
LG5	12 mm
SW1	36 mm
SW2	17 mm
SW3	22 mm
Z (Corsa)	50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tasso elastico	0,45 N/mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aste a molla bloccabile

FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB

Numero articolo.:10.01.02.01628

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01628>

Precompress. elast.	1,40 N
Reazione elastica centro corsa	12,73 N
Carico verticale	1500 N
Carico orizzontale	300 N
Peso	735 g
Temp. ambiente	0 ... 80 °C
Campo di pressione (press. di esercizio)	4,0 ... 7,0 bar
Forza frenante	350 N
Funzionalità del design	Chiuso senza pressione
Famiglia de prodotti	FST-LOCK-HD

Indicazione: Forza della molla: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale

Accessori



STV-GE G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00204

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 11,4 mm

Lunghezza L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00158

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 20,1 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aste a molla bloccabile

FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB

Numero articolo.:10.01.02.01628

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01628>



VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00002

Diametro esterno D: 6 mm

Diametro interno d: 4 mm

Lunghezza (max): 500 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 35 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -20 ... 90 °C



HT-FST A2 42 M30x1.5

Numero articolo.:10.07.06.00474

Attacco 1: Perno c l scanal Ø19

Larghezza B: 42 mm

Filettatura G3: M30x1.5-IG



HT-FST A3 42 M30x1.5

Numero articolo.:10.07.06.00472

Attacco 1: Testa sfer. 28,5 mm

Larghezza B: 42 mm

Filettatura G3: M30x1.5-IG

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Aste a molla bloccabile

FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB

Numero articolo.:10.01.02.01628

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01628>



HT-FST A5 42 M30x1.5

Numero articolo.:10.07.06.00473

Attacco 1: Testa sfer. 32 mm

Larghezza B: 42 mm

Filettatura G3: M30x1.5-IG