

Pompa a vuoto

EVE-WR 65 AC3

Numero articolo.:10.03.05.00016

<https://www.schmalz.com/10.03.05.00016>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Pompe per vuoto > Pompe ad anello
d'acqua EVE-WR > EVE-WR 65 AC3

Pompa ad anello d'acqua, antiusura, robusta e pulita



Capacità di aspirazione (50 Hz): 65 m³/h

Tipo corrente: Corrente trifase

Livello sonoro 50 Hz: 70 dB(A)


tensione a 50Hz: 200-240V o 345-420V

Potenza nomin. 50 Hz: 2,4 kW

Potenza nomin. 60 Hz: 2,4 kW

Peso: 68 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	572 mm
d	14 mm
D2	50 mm
H	436 mm
H1	553 mm
L	764 mm
L2	85 mm
X1	450 mm
Y1	495 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz)	65 m ³ /h
tensione a 50Hz	200-240V o 345-420V
tensione a 60Hz	
Potenza nomin. 50 Hz	2,40 kW
Potenza nomin. 60 Hz	2,40 kW
Livello sonoro 50 Hz	70 dB(A)
Peso	68 kg
Tipo di protezione IP	IP 54

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-WR 65 AC3

Numero articolo.:10.03.05.00016

<https://www.schmalz.com/10.03.05.00016>

Tipo corrente

AC3

Accessori



MSS-K 8-12A

Numero articolo.:10.04.04.00123

Usa la costruzione: PKZM0

Tipo di protezione IP: IP 65

Campo di misurazione: bar