

## Soffiante per vuoto

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

Numero articolo.:10.04.01.00098

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00098>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Soffianti per vuoto > Soffianti per vuoto SB > SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

### Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata



Capacità di aspirazione (60 Hz): 435 m<sup>3</sup>/h

Vuoto (60Hz): 340 mbar

Potenza nomin. 60 Hz: 6,6 kW

tensione a 60Hz: D265V/Y460V ±10%


Versione design: IE3:US/CAN

Permesso: UL/CSA

Permesso: UL/CSA

Peso: 89 kg

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	535 mm
B1	535 mm
D2	76 mm
G1	G4"-IG
G5	M8-IG
H	596 mm
L	577 mm
X1	350 mm
Y1	400 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (60 Hz)	435 m <sup>3</sup> /h
Vuoto (60Hz)	340 mbar
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nomin. 60 Hz	6,60 kW
tensione a 60Hz	
Livello di pressione sonora a 60 Hz	74 dB(A)
Peso	89 kg
Versione design	IE3-TYP2

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Soffiante per vuoto

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

Numero articolo.:10.04.01.00098

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00098>

Permesso	UL/CSA
Versione design	IE3:US/CAN
Famiglia de prodotti	SB

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

### Accessori



#### SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB

Numero articolo.:10.04.04.00238

Usa la costruzione: Soffiante SB

Tensione DC: 230V - AC

Materiale: Acciaio

Filettatura G1: G2-1/2"-AG

Lunghezza L: 1.055 mm

Larghezza B: 727 mm

Altezza H: 703 mm



#### SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

Numero articolo.:10.04.04.00317

Usa la costruzione: Soffiante SB

Tensione DC: 24V - DC

Materiale: Acciaio

Filettatura G1: G2-1/2"-AG

Lunghezza L: 1.055 mm

Larghezza B: 727 mm

Altezza H: 703 mm

## Soffiante per vuoto

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

Numero articolo.:10.04.01.00098

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00098>



### STF 75 P 8.0 SSD

Numero articolo.:10.07.01.00263

Allacciamento: Ø75mm

Forma: Scatola piclon

Portata nominale: 480 m<sup>3</sup>/h

Finezza filtro: 3 µm

Attrezzatura supplementare: Fascetta SSD



### UMR-SET SB Ø76/60

Numero articolo.:10.04.01.00138



### FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

Numero articolo.:10.07.01.00079

Finezza filtro: 3 µm

Diametro esterno D: 159,2 mm

Lunghezza L: 376 mm

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: Picl-8

Tipo: 480m<sup>3</sup>/h

## Soffiante per vuoto

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

Numero articolo.:10.04.01.00098

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00098>



### SD SB FITTING SD

Numero articolo.:10.04.04.00363

Usa la costruzione: Soffiante SB

u: Silenziatore