

Valvola della portata

SVK M5-IG

Numero articolo.:10.05.03.00033

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00033>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Tecnologica delle valvole > Valvole di esclusione e resistenze di flusso > Valvole di esclusione SVK, SVKG, SVV > SVK M5-IG


Valvola idraulica per il disinserimento di ventose non occupate



Filettatura G1: M5-AG

Filettatura G2: M5-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
G1	M5-AG
G2	M5-IG
L	15,50 mm
LG1	4,50 mm
LG2	4,50 mm
SW1	8 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Pot. aspirante richiesta per $p_u = -0,3$ bar	0,07 m ³ /h
Pot. aspirante richiesta per $p_u = -0,3$ bar	1,20 l/min
Pot. aspirante richiesta per $p_u = -0,6$ bar	0,08 m ³ /h
Pot. aspirante richiesta per $p_u = -0,6$ bar	1,30 l/min
Portata max.	4,80 m ³ /h
Portata pressione massima	80 l/min
Peso	2,20 g
Famiglia de prodotti	SVK

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Valvola della portata

SVK M5-IG

Numero articolo.:10.05.03.00033

<https://www.schmalz.com/10.05.03.00033>
