

Ventosa piatta (ovale)

SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.05.00747

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00747>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose piatte SAOF HT2 (ovale) > SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-AG

Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica



Dimensioni (LxB): 90 x 30


Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT2

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	34 mm
Bs	30,60 mm
dn	5 mm
G1	G1/4"-AG
H	19 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	94 mm
Ls	90,60 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	3 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	122 N
Forza laterale	94 N
Volume	7 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	40 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensioni (LxB)	90 x 30
Allacciamento	G1/4"-AG
Numero pieghe	0

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (ovale)

SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.05.00747

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00747>

Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Termostabilità	200 °C
Peso	47,10 g
Famiglia de prodotti	SAOF