

Ventosa a soffietto SI-MD (tondo)

FGA 22 SI-MD-55 N016

Numero articolo.:10.01.06.04152

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04152>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > FGA 22 SI-MD-55 N016

Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane




Dimensione: 22

Materiale aspiratore: Silicone SI metal detector

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	4,50 mm
d2	11,70 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	25 mm
Ds	21,50 mm
D1	24,20 mm
H	19 mm
H2	3,80 mm
H3	9,10 mm
Z (Corsa)	6 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	1,50
Dimensione	22
Materiale aspiratore	Silicone SI metal detector
Potenza aspir.	5,70 N
Famiglia de prodotti	FGA

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto SI-MD (tondo)

FGA 22 SI-MD-55 N016

Numero articolo.:10.01.06.04152

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04152>

Accessori



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Numero articolo.:10.01.06.04062

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 3,1 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 3 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Numero articolo.:10.01.06.04365

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 3 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico



SA-NIP N016 M5-IG DN310

Numero articolo.:10.01.06.04689

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Diametro nominale dn: 3,1 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 3 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico

Ventosa a soffietto SI-MD (tondo)

FGA 22 SI-MD-55 N016

Numero articolo.:10.01.06.04152

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04152>



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Numero articolo.:10.01.06.04690

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 18,5 mm

Lunghezza di montaggio: 12 mm

Diametro nominale dn: 3,1 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico