

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR

Numero articolo.:10.01.06.02985

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02985>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > Ventose a soffietto con anello di tenuta > FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi grandi, pesanti e non piani



Dimensione: 200


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Materiale nipplo: Acciaio

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	137 mm
d3	119,40 mm
D1	202 mm
Dmax(S)	208 mm
Ds	164 mm
G1	G1/2"-IG
H	54 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Corsa)	37,20 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro interno del tubo (rac.) d	12 mm
Dimensione	200
Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	1.038,90 g
Famiglia de prodotti	FSGPL

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR

Numero articolo.:10.01.06.02985

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02985>
