

## Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 33 NK-45 N018

Numero articolo.:10.01.06.00426

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00426>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > FGA 33 NK-45 N018

### Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane




Dimensione: 33

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Numero pieghe: 1,5

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	8 mm
d1	16 mm
d2	17 mm
D1	36 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	38 mm
Ds	30 mm
H	27 mm
H2	13 mm
H3	14 mm
Z (Corsa)	9 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	1,50
Potenza aspir.	13,60 N
Dimensione	33
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Peso	7 g

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 33 NK-45 N018

Numero articolo.:10.01.06.00426

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00426>

Raggio volta (min) (convesso)

40 mm

Famiglia de prodotti

FGA

### Accessori



#### SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01065

Famiglia raccordo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 28,8 mm

Lunghezza di montaggio: 4 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Materiale: Alluminio



#### SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01066

Famiglia raccordo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 28,8 mm

Lunghezza di montaggio: 15 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Materiale: Alluminio



#### SPI 32 PEEK

Numero articolo.:10.01.06.03287

Dimensione: 32

Materiale: Polietereeterchetone



## Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 33 NK-45 N018

Numero articolo.:10.01.06.00426

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00426>

---