

Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON

Numero articolo.:10.01.06.00201

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00201>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a soffietto FSG VU1 (2,5 pieghe) > FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1


Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-AG

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	36 mm
dn	6 mm
Dmax(S)	62,50 mm
Ds	59 mm
G1	G1/4"-AG
H	60 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	30 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	61 N
Forza rottura	100 N
Volume	66,76 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	60
Famiglia raccordo	N 014

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON

Numero articolo.:10.01.06.00201

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00201>

Materiale aspiratore	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72 Shore A
Peso	46,80 g
Numero pieghe	2,50
Famiglia de prodotti	FSG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SA-NIP N014 G1/4-AG DN600

Numero articolo.:10.01.06.00184

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Materiale: Alluminio

Diametro esterno D: 16,5 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 6 mm



FG 60 VU1-72 N014 ON

Numero articolo.:10.01.06.00208

Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Vulkollan VU1

Durezza del materiale [Shore A]: 72 Shore A

Numero pieghe: 2,5

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de