

Ventosa a soffiutto (ovale)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03511

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03511>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffiutto
SPOB1 (ovale, 1,5 pieghe) > SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

Ventosa a soffiutto (ovale) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca



Dimensioni (LxB): 60 x 20


Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Filettatura G1: G1/8"-IG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
b2	12,80 mm
Bmax(S)	27,50 mm
Bs	21,40 mm
dn	3,60 mm
G1	G1/8"-IG
H	32 mm
L2	53,50 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	67 mm
Ls	61,40 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	8 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	32,50 N
Forza rottura	39,80 N
Forza laterale	32,20 N
Volume	11 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	25 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (ovale)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03511

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03511>

Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensioni (LxB)	60 x 20
Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	16 g
Famiglia de prodotti	SPOB1

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Numero articolo.:10.07.01.00309

Diametro esterno D: 11 mm

Lunghezza L: 1 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 280 µm

Pezzi di ricambio



SC 040-AR G1/8-IG MOD

Numero articolo.:10.01.06.02496

Geometria del collegamento: 040-AR

Allacciamento: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 20,8 mm

Lunghezza di montaggio: 14 mm

Ventosa a soffietto (ovale)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03511

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03511>



SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Numero articolo.:10.01.06.02462

Dimensioni (LxB): 60 x 20

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Numero pieghe: 1,5



SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Numero articolo.:10.01.06.02462

Dimensioni (LxB): 60 x 20

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Numero pieghe: 1,5